

Manchon préfabriqué remplissable pour le colmatage de pénétrations de toiture



DERBITECH® EASY FIT POCKET

- Manchon emboîtable préfabriqué facilement assemblé sur place et rempli de la résine de scellement DERBITECH Easy Fit Sealer sans solvants, à prise rapide, étanche en quelques minutes après application.
- Les manchons préfabriqués se connectent simplement par un assemblage à languette et sont composés d'un élastomère polyuréthane flexible et très solide.
- Toutes les pièces sont facilement assemblées grâce à un système d'emboîtement breveté créant une poche de la taille désirée.



Avantages spécifiques

- Prêt à l'emploi. Ne requiert pas de mélange, réduit les frais de main d'œuvre
- Pas de restriction de température à l'application
- Résistant aux intempéries. Scellant étanche et durable
- Sans solvants, sans odeur
- Elastomère. Reste flexible, absorbe les contraintes
- Compatible avec la plupart des supports. Peut être utilisé sur SBS, EPDM, TPO, APP et métal
- Plusieurs tailles disponibles
- Capable de revêtir la plupart des pénétrations de surface de toiture
- Spécialement conçu pour être appliqué avec le DERBITECH® Powered Applicator.

Caractéristiques technique

Type	Dimensions	Volume
Coffrage de 10 cm	10 cm x 10 cm (intérieur) x 5 cm de haut	0,5 litre soit 1 cartouche pour 3 coffrages de 10 cm
Coffrage de 15 cm	15 cm x 15 cm (intérieur) x 5 cm de haut	1,13 litre soit 1,5 cartouches pour 2 coffrages de 15 cm.
Coffrage de 20 cm	20 cm x 20 cm (intérieur) x 5 cm de haut	2 litres soit 1 + 1/3 de cartouche pour 1 coffrage de 20 cm.



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON
Tél. : 04 37 70 79 70
E-mail : infofr@derbigum.com
www.derbigum.fr

Conditionnement

	Pièces/ boîte	Boîtes/ palette
Coffrage de 10 cm	6	48
Coffrage de 15 cm	4	
Coffrage de 20 cm	4	

Manchon emboîtable pré-fabriqu , con u pour  tre rempli de DERBITECH Easy Fit Sealer

Stockage

- Conserver   une temp rature comprise entre 18 C et 29 C, 24 heures avant l'emploi.
- Ne pas conserver   la lumi re directe ou   des temp ratures sup rieures   32 C.

Mise en  uvre

Pr paration du support

- Toutes les surfaces de travail seront propres, s ches, exemptes de salet , poussi re, d bris, huiles, graviers libres et/ou incrust s, coating non-adh rant, de membrane d t rior e et tout autre contaminant qui peut rendre la surface inad quate ou in gale.
- Pour l'application sur une membrane de bitume modifi    surface granul e, retirer toutes les granules de la surface de la membrane avant d'appliquer le DERBITECH® SEALSTICK.

Supports agr es

- Bitume modifi  – Nettoyer avec un d tergent usuel
- Bitume modifi    surface granul e – Enlever toute granule non-adh rente.
- EPDM – Nettoyer avec un produit nettoyant et appliquer du primaire sp cifique au TPO et EPDM
- TPO – Nettoyer avec un produit nettoyant et appliquer du primaire sp cifique au TPO et EPDM
- M taux

Pour une liste compl te des supports agr es, ou pour toute information suppl mentaire, contacter notre d partement technique.

Restrictions

- Ne pas appliquer sur des surfaces mouill es ou humides.
- Ne pas utiliser de ciment de jointoiment.
- DERBITECH Easy Fit Pocket doit  tre appliqu  sur un support plat et   niveau et n'est pas pr vu pour des applications sur forte pente.



DERBIGUM®
DURABLEMENT  TANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON
T l. : 04 37 70 79 70
E-mail : infofr@derbigum.com
www.derbigum.fr

Application

Vérifier que le support est exempt de gravier, poussière, granulés ou toute substance étrangère qui affecterait l'adhésion. Se référer aux instructions de préparation des surfaces.

Placer le DERBITECH Easy Fit Pocket à l'endroit désiré et marquer les pourtours extérieurs pour référence. Placer DERBITECH Easy Fit Pocket de manière à l'espacer d'au moins 2,5 cm de la pénétration.

Brosser les pénétrations à la brosse métallique afin de retirer les traces de ciment, scellant, rouille ou tout autre contaminant pour un meilleur résultat de scellage.

Boucher la base de la pénétration avec du DERBITECH SEALSTICK pour éviter que le DERBITECH Easy Fit Sealer ne s'écoule au travers des ouvertures.

Appliquer un large filet de DERBITECH SEALSTICK sur le support à l'endroit où sera placé le manchon DERBITECH Easy Fit Pocket.


Appliquer un large filet de DERBITECH SEALSTICK sur les languettes d'assemblage et le dessous du DERBITECH Easy Fit Pocket.

Placer le DERBITECH Easy Fit Pocket dans les marques et appliquer une pression uniforme pour optimiser le contact avec la surface de la toiture.

Retirer l'excès de résine de scellement.

Se débarrasser de la portion initiale de DERBITECH Easy Fit Sealer de manière à assurer un mélange correct. Se référer au document des spécifications du DERBITECH Easy Fit Sealer pour des instructions supplémentaires.

Remplir complètement l'assemblage avec du DERBITECH Easy Fit Sealer.



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. -
2021/02/03



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON

Tél. : 04 37 70 79 70

E-mail : infofr@derbigum.com

www.derbigum.fr