

Produit de colmatage sans solvant, étanche en quelques minutes



DERBITECH® Easy Fit Sealer

- Le DERBITECH Easy Fit Sealer est une résine de scellement à pose rapide, sans solvants, à usages multiples, imperméable en quelques minutes après application.
- Le DERBITECH Easy Fit Sealer permet les applications suivantes :
 - Remplissage des manchons de pénétration et des manchons DERBITECH Easy Fit Pocket
 - Réparation de fentes, fissures, trous et tout autre défaut de la membrane
 - Fixation de protection contre la foudre
 - Scellement tout usage
- Le DERBITECH Easy Fit Sealer évite l'emploi de fondoirs à bitume et de ciments avec solvant. De plus, la faible odeur, la pose rapide et la formule sans solvants offre des avantages significatifs par rapport aux adhésifs à base de solvant.
- Le DERBITECH Easy Fit Sealer peut être employé à toute température.
- Couleur noire.



Avantages spécifiques

- Prêt à l'emploi : ne requiert pas de mélange, réduit les frais de main d'œuvre
- Pas de restriction de température : prise rapide même dans les climats froids
- Sans solvants : sans COV, sans odeur
- Compatible avec beaucoup de supports : peut être employé sur SBS, EPDM, TPO, APP et métal

Application

Accessoires	Le DERBITECH Powered Applicator est spécialement conçu pour l'application du DERBITECH® FA et du DERBITECH® Easy Fit Sealer.
-------------	--

Conditionnement

Bidon de	1,5	l
Cartouche de	1500	ml
4 cartouches / boîte		



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE
26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON
Tél. : 04 37 70 79 70
E-mail : infofr@derbigum.com
www.derbigum.fr

Stockage

Conserver le contenu à une température comprise entre 18°C et 29°C, 24 heures avant l'emploi.

Ne pas conserver à la lumière directe ou à des températures supérieures à 32°C.

MISE EN OEUVRE

Préparation de la surface

- Toutes les surfaces de travail doivent être propres, sèches, exemptes de saleté, poussière, débris, huiles, graviers libres et/ou incrustés, coating non-adhérent, membrane détériorée et tout autre contaminant qui peut rendre la surface inadéquate ou inégale.
- Lors de l'application sur une membrane de bitume modifié à surface granulée, retirer toutes les granules de la surface de la membrane avant d'installer le DERBITECH Easy Fit.

Supports approuvés

- Toitures plates : béton, plâtre, fibre-ciment, bois, acier, béton allégé isolant
- Sous-couches
- Membranes de bitume modifié
- Membranes à surface granulée – Enlever toutes les granules non-adhérentes
- EPDM
- TPO
- Métal

Pour une liste complète des supports agréés ou pour toute information supplémentaire, contactez notre Département Technique.

Limitations

- Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées ou humides
- Ne convient pas pour la fixation de panneaux isolants

Application

- A l'aide d'un couteau tout-usage, retirer l'embout moulé au niveau de la tête de mélange du DERBITECH Easy Fit.
- Visser un embout mélangeur DERBITECH Easy Fit sur la tête de mélange fileté.
- Placer la cartouche dans l'applicateur DERBITECH Powered Applicator approprié.
- Se débarrasser de la portion initiale de résine de scellement DERBITECH Easy Fit pour s'assurer d'un bon mélange.
- Appliquer directement la résine de scellement DERBITECH Easy Fit sur le support. En cas de besoin, utiliser une petite truelle afin de travailler le matériau.



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. - 2020/04/28



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON

Tél. : 04 37 70 79 70

E-mail : infofr@derbigum.com

www.derbigum.fr